


미세 필터 LFMB-1/8-D-MINI-A

제품 번호: 162634

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	D
사이즈	미니
디자인	섬유 필터
여과 등급	1 µm
응축수 배출부	전자동
작동 압력	2 bar...12 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[5:7:3]에 따른 압축공기 불활성 가스
공기 순도 등급의 최대 표준 유량	500 l/min
공기 순도 등급의 최소 표준 유량	150 l/min
필터 효율	99.99 %
최대 응축수량	22 cm³
셸 보호	금속 바스켓 가드
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	1.5 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
잔여 오일 함량	0.5 mg/m³
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
설치 위치	수직 +/- 5°
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
하우징 소재	아연 다이 캐스트
필터 소재	불규산유리 파이버
보울 소재	PC
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
제품 무게	250 g