


# 필터 조합 LFMBA-1/2-D-MIDI 제품 번호: 162662

FESTO



## 데이터 시트

| 특징           | 값                                         |
|--------------|-------------------------------------------|
| 사이즈          | 중간                                        |
| 시리즈          | D                                         |
| 설치 위치        | 수직 +/- 5°                                 |
| 여과 등급        | 0.01 µm                                   |
| 필터 효율        | 99.9999 %                                 |
| 응축수 배출부      | 수동 회전                                     |
| 디자인          | 섬유 필터                                     |
| 최대 응축수량      | 43 ml                                     |
| 셸 보호         | 금속 바스켓 가드                                 |
| 작동 압력        | 1 bar...16 bar                            |
| 작동 매체        | ISO 8573-1:2010[6:8:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 출구의 공기 순도 등급 | ISO 8573-1:2010[1:7:2]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 매체 온도        | 1.5 °C...60 °C                            |
| 잔여 오일 함량     | 0.01 mg/m³                                |
| 주변 온도        | -10 °C...60 °C                            |
| 제품 무게        | 1300 g                                    |
| 고정 방식        | 인라인 설치<br>액세서리 포함                         |
| 공압 연결부 1     | G1/2                                      |
| 공압 연결부 2     | G1/2                                      |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수                                   |
| 필터 소재        | 불규산유리 파이버                                 |
| 하우징 소재       | 아연 다이 캐스트                                 |
| 보울 소재        | PC                                        |