


# 필터 조절 밸브 LFR-1-D-7-MAXI-A

제품 번호: 162717

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 사이즈                         | Maxi                                       |
| 시리즈                         | D                                          |
| 작동 안전장치                     | 잠금 장치가 있는 회전 노브                            |
| 설치 위치                       | 수직 +/- 5°                                  |
| 여과 등급                       | 40 µm                                      |
| 응축수 배출부                     | 전자동                                        |
| 디자인                         | 압력계가 있는 필터 제어기                             |
| 최대 응축수량                     | 80 cm³                                     |
| 셸 보호                        | 금속 바스켓 가드                                  |
| 압력 표시기                      | 압력계 장착                                     |
| 작동 압력                       | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar        |
| 압력 조절 범위                    | 0.5 bar...7 bar                            |
| 최대 압력 히스테리시스                | 0.4 bar                                    |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 11000 l/min                                |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                              |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| 보관 온도                       | -10 °C...60 °C                             |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010[7:8:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스  |
| 매체 온도                       | 5 °C...60 °C                               |
| 주변 온도                       | 5 °C...60 °C                               |
| 제품 무게                       | 1470 g                                     |
| 고정 방식                       | 옵션:<br>인라인 설치<br>액세서리 포함                   |
| 공압 연결부 1                    | G1                                         |
| 공압 연결부 2                    | G1                                         |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                    |
| 하우징 소재                      | 아연 다이 캐스트                                  |
| 보울 소재                       | PC                                         |

