


# 온 오프 밸브 HE-3/4-D-MIDI

제품 번호: 162811

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 디자인                         | 피스톤 밸브                                    |
| 작동 방식                       | 수동                                        |
| 밀폐 원리                       | 부드러움                                      |
| 배기 기능                       | 유량 제어 불가                                  |
| 수동 작동기                      | 없음                                        |
| 밸브 기능                       | 3/2 쌍안정                                   |
| 작동 압력                       | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar         |
| C값                          | 17.3 l/sbar                               |
| b값                          | 0.42                                      |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 3800 l/min                                |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                     |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                             |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                   |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 매체 온도                       | -10 °C...60 °C                            |
| 주변 온도                       | -10 °C...60 °C                            |
| 고정 방식                       | 인라인 설치<br>액세서리 포함                         |
| 설치 위치                       | 임의 방향                                     |
| 유량 방향                       | 역방향 불가                                    |
| 제품 무게                       | 511 g                                     |
| 공압 연결부 1                    | G3/4                                      |
| 공압 연결부 2                    | G3/4                                      |
| 공압 연결부 3                    | G1/4                                      |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 씰 소재                        | NBR                                       |
| 하우징 소재                      | 알루미늄 다이 캐스트                               |