



온 오프 밸브 PVEL-P-124-HP7

제품 번호: 1629205

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	L
공칭 폭 DN	54
디자인	피스톤 밸브
작동 방식	공압식
밀폐 원리	부드러움
배기 기능	유량 제어 불가
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	직접
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 압력	0 MPa...4.2 MPa 0 bar...42 bar
제어 압력	9 bar...42 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	5 °C...50 °C
주변 온도	5 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
설치 위치	임의 방향
제품 무게	7250 g
공압 연결부 3	G1/2
제어 공기 연결부 12	G1/4
제어 공기 공급	외부
피스톤 밸브 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR PE
하우징 소재	단조 알루미늄 합금