

연결판 PAML-CP-186-HP3-G2

제품 번호: 1629298

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	186
공칭 폭 DN	54
시리즈	L
작동 압력	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[...-]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
제품 무게	4400 g
공압 연결부 1	G2
공압 연결부 2	G2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR
나사 소재	스테인리스강