

# 각형 플러그 소켓 PEV-1/4-WD-LED-24

제품 번호: 164274

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 175301-803
스위칭 상태 디스플레이	황색 LED LED 녹색
고정 방식	나사 고정
케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	EN 175301-803에 기반하는 연결도 형태 A
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 할당된 극/선	4
전기 연결부 1, 고정 유형	중앙 스크류 M3
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 기술	나사형 단자
전기 연결부 2, 핀/심 수	5
전기 연결부 2, 할당된 극/선	5
작동 전압 범위 DC	15 V...30 V
40°C에서의 허용전류 범위	8 A
케이블 커넥터	Pg11
허용 케이블 직경	4,5 mm...11 mm
연결 단면	0,25 mm <sup>2</sup> ...1,5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-40 °C...80 °C
주변 온도 관련 참고사항	경감 관찰
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA6 강화
하우징 색상	투명

특징	값
플러그인 커넥터 소재	황동 니켈 도금 아연도금됨