

각형 플러그 소켓 **PEV-1/4-WD-LED-230** 제품 번호: 164275



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 175301-803
스위칭 상태 디스플레이	황색 LED LED 녹색
고정 방식	나사 고정
케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 연결 기술	EN 175301-803에 기반하는 연결도 형태 A
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
전기 연결부 1, 할당된 극/선	4
전기 연결부 1, 고정 유형	중앙 스크류 M3
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 기술	나사형 단자
전기 연결부 2, 핀/심 수	5
전기 연결부 2, 할당된 극/선	5
작동 전압 범위 DC	140 V...180 V
작동 전압 범위 AC	150 V...230 V
40°C에서의 허용전류 범위	8 A
케이블 커넥터	Pg11
허용 케이블 직경	4.5 mm...11 mm
연결 단면	0.25 mm²...1.5 mm²
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-40 °C...80 °C
주변 온도 관련 참고사항	경감 관찰
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
하우징 소재	PA6 강화
하우징 색상	투명
플러그인 커넥터 소재	황동 니켈 도금 아연도금됨