

# 소음기 UC-M5

제품 번호: 165003

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                               |
|------------------|---------------------------------|
| 설치 위치            | 임의 방향                           |
| 팩 크기             | 1                               |
| 작동 압력            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar |
| 대기를 고려한 유량       | 350 l/min                       |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능                        |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 음압 레벨            | 60 dB(A)                        |
| 주변 온도            | -10 °C...70 °C                  |
| 제품 무게            | 0.4 g                           |
| 공압 연결부           | M5                              |
| 완충 인서트 소재        | PE                              |
| 나사식 트리니언 소재      | PE                              |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                         |