

광섬유 케이블
SOEZ-LLG-RT-0,5-M6X0,75
제품 번호: 165356

FESTO



데이터 시트

특징	값
측정 방법	광섬유 반사 라이트 스위치
주변 온도	-20 °C...160 °C
사이즈	M6x0.75
제품 무게	34 g
하우징 소재	황동 크롬 도금
상한 설정 범위	100 mm
이동 설치 주변 온도	-20 °C...120 °C
보호 등급	IP54
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L