

광섬유 케이블
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
제품 번호: 165357

FESTO



데이터 시트

특징	값
측정 방법	투과형 빔 광전센서 광섬유
주변 온도	-20 °C...160 °C
사이즈	M4
제품 무게	46 g
하우징 소재	황동 크롬 도금
상한 설정 범위	280 mm
이동 설치 주변 온도	-20 °C...120 °C
보호 등급	IP54
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L