

볼 밸브
VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4V4T
 제품 번호: 1692200

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	2방향 볼밸브
작동 방식	기계식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	나사산 플랜지가 있는 링 하우징
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 드릴 패턴	F03 F04
내경	20 mm
공칭 폭 DN	20
밸브 기능	2/2
수동 작동기	없음
유량 방향	가역식
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	40
작동 토크	13 Nm
표준 기반	EN 1092-1 ISO 5211
매체	ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [·:·:·] 불활성 가스 물 · 수증기 없음 중성 액체 기타 유동 매체는 별도 요청 바람
매체 온도	-10 °C...200 °C
유량 Kv	45.6 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	고합금 스테인리스강
하우징 소재 번호	1.4408

특징	값
실 소재	PTFE PTFE 강화됨
볼 소재	고합금강, 스테인리스
볼 소재 번호	1.4408
샤프트 소재	고합금 스테인리스강
샤프트 소재 번호	1.4401
제품 무게	2100 g
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하