


볼 밸브
VZBA-1/2"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
 제품 번호: 1692212

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------------|--|
| 디자인 | 3 way 볼 밸브 L 홀 |
| 작동 방식 | 기계식 |
| 밀폐 원리 | 부드러움 |
| 설치 위치 | 입의 방향 |
| 고정 방식 | 인라인 설치 |
| 피팅 연결부 | Rp1/2 |
| 스위칭 위치 표시 | 슬롯 방향 = 유량 방향 |
| 플랜지 드릴 패턴 | F03 F04 |
| 내경 | 12.7 mm |
| 공칭 폭 DN | 15 |
| 밸브 기능 | 3/2 |
| 수동 작동기 | 없음 |
| 유량 방향 | 가역식 |
| 앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN | 63 |
| 작동 토크 | 13 Nm |
| 표준 기반 | EN 10226-1 ISO 5211 |
| 매체 | ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [-:~:] 불활성 가스 물 - 수증기 없음 중성 액체 기타 유동 매체는 별도 요청 바람 |
| 매체 온도 | -10 °C...200 °C |
| 유량 Kv 타입 L | 4.7 m³/h |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-영역 III |
| 하우징 소재 | 고합금 스테인리스강 |
| 하우징 소재 번호 | 1.4408 |

| 특징 | 값 |
|------------|--|
| 실 소재 | PTFE PTFE 강화됨 |
| 볼 소재 | 고합금강, 스테인리스 |
| 볼 소재 번호 | 1.4408 |
| 샤프트 소재 | 고합금 스테인리스강 |
| 샤프트 소재 번호 | 1.4401 |
| 제품 무게 | 700 g |
| 방폭 | 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX) |
| 내식성 등급 CRC | 3 - 강한 부식 부하 |