


볼 밸브

VZBA-11/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T

제품 번호: 1692217

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	3 way 볼 밸브 L 홀
작동 방식	기계식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	Rp1 1/4
스위칭 위치 표시	슬롯 방향 = 유량 방향
플랜지 드릴 패턴	F04 F05
내경	25.4 mm
공칭 폭 DN	32
밸브 기능	3/2
수동 작동기	없음
유량 방향	가역식
앵글 시트 피팅 공칭 압력 PN	63
작동 토크	35 Nm
표준 기반	EN 10226-1 ISO 5211
매체	ISO 8573-1:2010에 따른 압축공기 [:-:~:] 불활성 가스 물 · 수증기 없음 중성 액체 기타 유동 매체는 별도 요청 바람
매체 온도	-10 °C...200 °C
유량 Kv 타입 L	19.6 m³/h
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
하우징 소재	고합금 스테인리스강
하우징 소재 번호	1.4408

특징	값
실 소재	PTFE PTFE 강화됨
볼 소재	고합금강, 스테인리스
볼 소재 번호	1.4408
샤프트 소재	고합금 스테인리스강
샤프트 소재 번호	1.4401
제품 무게	2800 g
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하