

솔레노이드 코일 MSN1W-24AC/12DC

제품 번호: 170152

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
최소 인입 시간	10 ms
듀티 사이클	100%
역률 cos(phi)	0.7
코일 특성값	12 V DC: 5.0 W 24V AC: 50Hz, 당김 출력 7.5VA, 유지 출력 5.0VA 24V AC: 60Hz, 당김 출력 5.0VA, 유지 출력 3.7VA
허용 전압 변동	50Hz ±10 % 기준 60Hz -10...+20 % 기준
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
매체 온도	-10 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	80 g
전기 연결부	3핀 A 형태 클립 고정 가능 DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	클램핑됨 고정 클램프 포함
하우징 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	강철
와인딩 소재	구리