


온 오프 밸브 HE-D-MINI

제품 번호: 170681

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|---|
| 디자인 | 피스톤 밸브 |
| 작동 방식 | 수동 |
| 밀폐 원리 | 부드러움 |
| 배기 기능 | 유량 제어 불가 |
| 수동 작동기 | 없음 |
| 밸브 기능 | 3/2 쌍안정 |
| 작동 압력 | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함) |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | -10 °C...60 °C |
| 주변 온도 | -10 °C...60 °C |
| 고정 방식 | 인라인 설치 액세서리 포함 |
| 설치 위치 | 입의 방향 |
| 유량 방향 | 역방향 불가 |
| 제품 무게 | 192 g |
| 공압 연결부 3 | G1/8 |
| 출구의 공기 순도 등급 | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스 |
| 씰 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | 알루미늄 다이 캐스트 |