



**분기 모듈**  
**FRM-H-D-MINI**  
 제품 번호: 170687

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                     | 값                                         |
|------------------------|-------------------------------------------|
| 설치 위치                  | 임의 방향                                     |
| 디자인                    | 분기 모듈                                     |
| 작동 압력                  | 0.015 MPa...1.6 MPa<br>0.15 bar...16 bar  |
| 주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량 | 2000 l/min                                |
| 작동 매체                  | ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 내식성 등급 CRC             | 2 - 보통의 부식 부하                             |
| LABS 적합성               | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 보관 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 출구의 공기 순도 등급           | ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 매체 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 주변 온도                  | -10 °C...60 °C                            |
| 제품 무게                  | 233 g                                     |
| 공압 연결부 3               | G1/4                                      |
| 공압 연결부 4               | G1/4                                      |
| 소재 관련 참고 사항            | RoHS 준수                                   |
| 하우징 소재                 | 알루미늄 다이 캐스트                               |