


전기식 압력 레귤레이터 PREL-90-HP3-A4-A-40CFX-S2-3

제품 번호: 1709133

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	90
공칭 폭 DN	24
시리즈	L
설치 위치	수직
작동 방식	전기식
디자인	전동 조절식 압력 조절 밸브
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정 일차 압력 보상 있음 이차 배기 있음
작동 압력	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
압력 조절 범위	0.6 bar...40 bar
DC 정격 작동 전압	24 V
아날로그 출력 신호 범위	4 - 20 mA
아날로그 입력 신호 범위	0 - 10 V
설정값/실제값	전류 타입 4-20 mA
인증	Special Equipment Type Test Certification
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보관 온도	-10 °C...60 °C
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	5 °C...50 °C
주변 온도	5 °C...50 °C
제품 무게	6100 g
전기 연결부 IN	플러그, M12, 5핀, A코드
전기 연결부 OUT	플러그, M12, 5핀, A코드
고정 방식	서비스 유닛에 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부 1	G1
공압 연결부 11	G1/4

특징	값
공압 연결부 2	G1
공압 연결부 22	G1/4
공압 연결부 3	G1
공압 연결부 82	G3/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하단 커버 소재	아노다이징 알루미늄
스프링 소재	스프링강
하우징 소재	아노다이징 알루미늄