

플러그 소켓 MSSD-C-4P

제품 번호: 171157

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------|--|
| 고정 방식 | M3 중앙 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에 |
| 설치 위치 | 임의 방향 |
| 제품 무게 | 22 g |
| 전기 연결부 | 3핀 소켓, 앵글형 A 형태 DIN EN 175301-803 적용 4각형 디자인 MSC 4각형 디자인 MSN1 |
| 케이블 커넥터 | Pg9 |
| 케이블 직경 | 6 mm...8 mm |
| 도체 정격 단면적 | 1.5 mm ² |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | -25 °C...90 °C |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 하우징 소재 | 플라스틱 |
| 하우징 색상 | 검정색 |