

**T-어댑터**  
**FB-TA-M12-5POL**  
제품 번호: 171175

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함
제품 무게	59 g
전기 연결부	5핀 M12x1 / M12x1 플러그 / 소켓
작동 전압 범위 DC	10 V...30 V
허용전류 범위	4 A
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 °C...90 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L