

원터치 피팅  
QSP10-6  
제품 번호: 172973

FESTO



데이터 시트

| 특징               | 값                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 나사식 트리니언 씰 유형    | O링                                                                |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                             |
| 디자인 타입           | 일자형                                                               |
| 팩 크기             | 10                                                                |
| 디자인              | Push-Pull 원리                                                      |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기                                  |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능                                                          |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하                                                      |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 주변 온도            | 0 °C...60 °C                                                      |
| 고정 방식            | 고정 니들                                                             |
| 공압 연결부 1         | 원터치 피팅 10mm                                                       |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 6mm용                                                        |
| 해제 링 색상          | 청색                                                                |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                           |
| 하우징 소재           | 황동, 니켈 도금                                                         |