


블랭킹 플러그
QSP14-PTB
제품 번호: 172987

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	일자형
팩 크기	1
온도 범위 전체 작동 압력	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime 등급분류	인증서 참조
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	2.7 g
고정 방식	고정 니들
공압 연결부 1	원터치 피팅 14 mm
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA
호스 씰 소재	NBR