


압력 레귤레이터

LR-1/4-D-7-MINI-NPT

제품 번호: 173650

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
시리즈	D
작동 압력	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...7 bar
최대 압력 히스테리시스	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부 1	1/4 NPT
공압 연결부 2	1/4 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수