


압력 레귤레이터 LR-3/8-D-MIDI-NPT

제품 번호: 173656

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	중간
시리즈	D
설치 위치	입의 방향
컨트롤러 기능	출구 압력, 일정
작동 압력	1.6 MPa 16 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...12 bar
최대 압력 히스테리시스	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	3200 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	720 g
고정 방식	프런트 패널 장착 인라인 설치 고정 브래킷 있음 옵션:
공압 연결부 1	3/8 NPT
공압 연결부 2	3/8 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이 캐스트