


**필터**  
**LF-3/4-D-5M-MIDI-A-NPT**  
 제품 번호: 173699

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                          | 값                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 사이즈                         | 중간                                        |
| 시리즈                         | D                                         |
| 설치 위치                       | 수직                                        |
| 여과 등급                       | 5 µm                                      |
| 응축수 배출부                     | 전자동                                       |
| 셀 보호                        | 금속 바스켓 가드                                 |
| 작동 압력                       | 2 bar...12 bar                            |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 2000 l/min                                |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010 [7:9:]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                             |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 보관 온도                       | -10 °C...60 °C                            |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010[6:8:4]에 따른 압축공기<br>불활성 가스 |
| 매체 온도                       | 5 °C...60 °C                              |
| 주변 온도                       | 5 °C...60 °C                              |
| 고정 방식                       | 인라인 설치<br>고정 브래킷 있음<br>옵션:                |
| 공압 연결부 1                    | 3/4 NPT                                   |
| 공압 연결부 2                    | 3/4 NPT                                   |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                                   |
| 필터 소재                       | PE                                        |
| 하우징 소재                      | 아연 다이 캐스트                                 |
| 보울 소재                       | PC                                        |