


운활기
LOE-1-D-MAXI-NPT
 제품 번호: 173827

FESTO



데이터 시트

특징	값
최대 오일 주입량	190 cm ³
셸 보호	금속 바스켓 가드
작동 압력	1.6 MPa 16 bar 232 psi
운활기 기능을 위한 최소 유량	10 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	9000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	운활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]에 부합하는 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1200 g
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부 1	1 NPT
공압 연결부 2	1 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
보울 소재	PC