

Service unit
FRC-1/2-D-5M-MIDI-NPT
 제품 번호: 173864

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	중간
설치 위치	수직
응축수 배출부	수동 터치식
여과 등급	5 µm
작동 압력	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
압력 조절 범위	0.5 bar...12 bar
최대 압력 히스테리시스	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [:-9:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [6:8:-]에 부합하는 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	1440 g
고정 방식	인라인 설치 고정 브래킷 있음 옵션:
공압 연결부 1	1/2 NPT
공압 연결부 2	1/2 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	PC