


온 오프 밸브 HEE-1/4-D-MINI-24-NPT

제품 번호: 173902

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	40 mm
디자인	피스톤 밸브
작동 방식	전기식
밀폐 원리	부드러움
배기 기능	유량 제어 불가
수동 작동기	고정 잠금식
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	일차 제어됨
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 압력	0.25 MPa...1.6 MPa 2.5 bar...16 bar
커버링	포지티브 커버링
C값	7 l/sbar
b값	0.31
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1500 l/min
듀티 사이클	100%
코일 특성값	24 V DC: 2.5 W
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함
설치 위치	임의 방향
유량 방향	역방향 불가
제품 무게	223 g
공압 연결부 1	1/4 NPT

특징	값
공압 연결부 2	1/4 NPT
공압 연결부 3	G1/8
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
제어 공기 공급	내부
전기 연결부	C 형태 플러그 커넥터 DIN EN 175301-803 적용
신호 상태 디스플레이	액세서리 포함
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트