


회전 플랜지
SNC-40
제품 번호: 174384

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
표준 기반	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	1.5 kN
제품 무게	141 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	알루미늄 다이 캐스트
볼트 소재	강철 아연 도금
나사 소재	강철 아연 도금
퓨즈 소재	스프링강 아연 도금