


회전 플랜지
SNCB-125
제품 번호: 174396

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	125
표준 기반	ISO 15552
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	1860 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	알루미늄 다이 캐스트
볼트 소재	아연 도금 강철
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	아연 도금 강철
나사 소재	강철, 아연 도금
퓨즈 소재	스프링강, 아연 도금