

회전 플랜지 SNCS-32

제품 번호: 174397

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
표준 기반	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
최대 부하 용량	1 kN
제품 무게	86 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	알루미늄 다이 캐스트
로드 엔드 베어링 소재	강철 PTFE
나사 소재	강철 아연 도금