


트러니언 플랜지 ZNCF-50

제품 번호: 174413

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-------------|-----------------|
| 사이즈 | 50 |
| 표준 기반 | ISO 15552 |
| 내식성 등급 CRC | 2 - 보통의 부식 부하 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -40 °C...150 °C |
| 제품 무게 | 473 g |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 마운팅 소재 | 스테인리스 주강 |
| 나사 소재 | 강철 아연 도금 |