

트러니언 플랜지
ZNCF-100
제품 번호: 174416

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	100
표준 기반	ISO 15552
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
제품 무게	2254 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	스테인리스 주강
나사 소재	강철 아연 도금