

콘센트 케이블  
KMEB-2-24-2,5-LED  
제품 번호: 174844

FESTO



데이터 시트

| 특징                 | 값                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 스위칭 위치 표시          | LED                                           |
| 고정 방식              | M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에                     |
| 설치 위치              | 임의 방향                                         |
| 제품 무게              | 200 g                                         |
| 전기 연결부             | 4핀<br>소켓, 앵글형<br>C 형태<br>DIN EN 175301-803 적용 |
| DC 정격 작동 전압        | 24 V                                          |
| 보호 도체 연결부          | 있음                                            |
| 케이블 길이             | 2.5 m                                         |
| 케이블 직경             | 6.2 mm                                        |
| 케이블 구조             | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>                      |
| 보호 등급              | IP65<br>IEC 60529에 따름                         |
| 주변 온도              | -20 °C...80 °C                                |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU RoHS 지침에 따름                                |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 RoHS 규정에 따라                                |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L                                |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                                       |
| 케이블 외피 소재          | TPE-U(PUR)                                    |
| 하우징 소재             | PA<br>POM                                     |
| 플러그인 커넥터 소재        | 청동                                            |