

콘센트 케이블 KMEB-2-24-5-LED

제품 번호: 174845



데이터 시트

특징	값
스위칭 위치 표시	LED
고정 방식	M2.5 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에
설치 위치	임의 방향
제품 무게	400 g
전기 연결부	4핀 소켓, 앵글형 C 형태 DIN EN 175301-803 적용
DC 정격 작동 전압	24 V
보호 도체 연결부	있음
케이블 길이	5 m
케이블 직경	6.2 mm
케이블 구조	3 x 0.75 mm ²
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
하우징 소재	PA POM
플러그인 커넥터 소재	청동