


일방향 유량 제어 밸브 GRLZ-M5-QS-3-LF-C

제품 번호: 175055

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	공급공기 유량 제어 역류 방지 기능
공압 연결부 1	QS-3
공압 연결부 2	M5
설정 장치	슬롯 나사
고정 방식	들러 끼움 가능
유량 제어 방향에서 표준 공칭 유량	48 l/min
역류 방지 방향에서 표준 공칭 유량	36 l/min...52 l/min
작동 압력	0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
주변 온도	-10 °C...60 °C
설치 위치	임의 방향
유량 제어 방향에서의 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	80 l/min
역류 방지 방향에서 표준 유량 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	60 l/min...90 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
매체 온도	-10 °C...60 °C
최대 조임 토크	1.5 Nm
제품 무게	9 g
나사식 트러니언 소재	황동 니켈 도금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
해제 링 소재	POM
조절 나사 소재	황동
회전 조인트 소재	아연 다이 캐스트

