


# 압력 스위치 PEV-1/4-A-SW27-B-OD

제품 번호: 175252

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
측정 변수	상대 압력
측정 방법	공압전기식 압력 변환기
작동 압력	1 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
매체 온도	-20 °C...80 °C
주변 온도	-30 °C...100 °C
스위칭 부재의 기능	변환기
최대 스위칭 주파수	3 Hz
최대 AC 스위칭 출력 전압	250 V
최대 DC 스위칭 출력 전압	250 V
최대 출력 전류	4000 mA
전기 연결부	4핀 플러그 커넥터
고정 방식	돌려 끼움 가능
설치 위치	임의 방향
공압 연결부	G1/4
제품 무게	900 g
하우징 소재	PA66-GF30 아연 도금 강철
다이어프램 소재	NBR
임계값 설정 범위	1 bar...10 bar
보호 등급	IP65
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L