

전기 모듈

CP-A08-M12-5POL

제품 번호: 175640

FESTO



데이터 시트

특징	값
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 방폭 지침(ATEX)에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 방폭 규정에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
KC 마크	KC-EMC
인증	c UL us - Recognized(OL)
방폭	구역 2(ATEX) 구역 2(UKEX) 구역 22(ATEX) 구역 22(UKEX)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
ATEX 카테고리 먼지	II 3D
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
방폭 등급 가스	Ex ec IIC T5 Gc X
방폭 등급 먼지	Ex tc IIIC T80°C IP65 Dc X
Ex 주변 온도	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C