



위치 센서 SMH-S1-HGP06

제품 번호: 175710

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	그리퍼용
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 변수	위치
측정 원리	자기 홀
주변 온도	5 °C...60 °C
단락 강도	아니오
과부하 방지	없음
출력 신호	아날로그
역극 보호	아니오
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그가 있는 케이블
전기 연결부 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	4
플러그인 커넥터 소재	황동, 도금됨
케이블 길이	0.5 m
케이블 외피 색상	회색
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
고정 방식	그리퍼에 체결됨
설치 위치	입의 방향
제품 무게	20 g
하우징 색상	검정색
하우징 소재	에폭시 수지 황동, 니켈 도금 PUR
보호 등급	IP65
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L