


**위치 센서**  
**SMH-S1-HGW10**  
제품 번호: 175711

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                               |
|--------------------|---------------------------------|
| 디자인 타입             | 그리퍼용                            |
| CE 마크(적합성 선언 참조)   | EU EMC 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름 |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조) | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라 |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                         |
| 측정 변수              | 위치                              |
| 측정 원리              | 자기 홀                            |
| 주변 온도              | 5 °C...60 °C                    |
| 단락 강도              | 아니오                             |
| 과부하 방지             | 없음                              |
| 출력 신호              | 아날로그                            |
| 역극 보호              | 아니오                             |
| 전기 연결부 1, 연결 방식    | 플러그가 있는 케이블                     |
| 전기 연결부 1, 연결 기술    | M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨  |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수    | 4                               |
| 플러그인 커넥터 소재        | 황동, 도금됨                         |
| 케이블 길이             | 0.5 m                           |
| 케이블 외피 색상          | 회색                              |
| 케이블 외피 소재          | TPE-U(PUR)                      |
| 고정 방식              | 그리퍼에 체결됨                        |
| 설치 위치              | 임의 방향                           |
| 제품 무게              | 20 g                            |
| 하우징 색상             | 검정색                             |
| 하우징 소재             | 에폭시 수지<br>황동, 니켈 도금<br>PUR      |
| 보호 등급              | IP65                            |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                   |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L                  |