

밸브 키트 CPV14-BS-5/3G-1/8 제품 번호: 176057

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 단힘
공압식 작동 포트	G1/8
작동 압력	2.5 bar...10 bar
공칭 폭	6 mm
설치 위치	임의 방향
파열 압력	30 bar
꺼지는 시간	30 ms
켜지는 시간	22 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내충격성	EN 60068-2-27에 따라 30 g/11 ms
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	190 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 2	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	아연 다이 캐스트