

회전 플랜지
SUA-50-R3
제품 번호: 176888

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	50
설치 위치	임의 방향
버전	높은 부식 방지 기능
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	283 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	단조 알루미늄 합금 보호 코팅 포함
볼트 소재	고합금강, 스테인리스
슬리브 소재	스프링강
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	고합금 스테인리스강
퓨즈 소재	고합금강, 스테인리스
샤프트 소재	고합금 스테인리스강