

회전 플랜지
SNCB-63-R3
제품 번호: 176947

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	63
표준 기반	ISO 15552
버전	높은 부식 방지 기능
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...90 °C
최대 부하 용량	4 kN
제품 무게	371 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	알루미늄 다이 캐스트 보호 코팅 포함
볼트 소재	고합금강, 스테인리스
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	아연 도금 강철
나사 소재	고합금 스테인리스강
퓨즈 소재	스프링강, 아연 도금