

멀티핀 플러그 분배기
MPV-E/A08-M8
제품 번호: 177669

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함 DIN 레일 포함 옵션:
제품 무게	100 g
전기 연결 기술 I/O	M8 3핀
작동 전압 범위 DC	10 V...30 V
슬롯당 허용전류 범위	1 A
허용전류 범위	4 A
보호 등급	IP65 조립 상태 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...80 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA6 강화
소켓 소재	황동