


연결 라인 KMYZ-2-24-M8-0,5-LED

제품 번호: 177676

FESTO



데이터 시트

특징	값
스위칭 위치 표시	LED
고정 방식	셀프 태핑 나사가 포함된 슬레노이드 밸브에
설치 위치	임의 방향
제품 무게	18 g
전기 연결부	2핀 / 3핀 앵글형 소켓 / 일자형 커넥터 4각형 디자인 / M8x1
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	1 A
보호 도체 연결부	없음
케이블 길이	0.5 m
라인 속성	표준
케이블 직경	3.4 mm
케이블 구조	2 x 0.25 mm ²
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...50 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
하우징 소재	PA
씰 소재	TPE-O
플러그인 커넥터 소재	청동
나사 슬리브 소재	니켈 도금 황동