

**플러그 커넥터**  
**CQ-22H-15**  
제품 번호: 177703

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                |
|------------------|----------------------------------|
| 공칭 폭             | 12.15 mm                         |
| 설치 위치            | 임의 방향                            |
| 팩 크기             | 1                                |
| 디자인              | Push-Pull 원리                     |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.95 bar...7 bar                |
| 온도에 따른 작동 압력     | -0.95 bar...15 bar               |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...]-에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)            |
| 내식성 등급 CRC       | 2 - 보통의 부식 부하                    |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                 |
| 식품과의 사용 적합성      | 소재 상세 정보 참조                      |
| 주변 온도            | -25 °C...70 °C                   |
| 제품 무게            | 16 g                             |
| 공압 연결부 1         | 플러그인 슬리브 CQ-22                   |
| 공압 연결부 2         | 파이프/호스 외경 15mm용                  |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                          |
| 하우징 소재           | POM                              |
| 해제 링 소재          | POM                              |
| 호스 클램프 세그먼트 소재   | 고합금 스테인리스강                       |