


블랭킹 플러그
CQC-18H
제품 번호: 177714

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
팩 크기	1
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...7 bar
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...15 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-25 °C...70 °C
제품 무게	8 g
공압 연결부 1	Steckhülse CQ-18
공압 연결부 2	플러그인 슬리브 CQ-18
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
블랭킹 플러그 소재	POM