

분배기
CQD-12/15/18/22
제품 번호: 177717

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	18.6 mm
설치 위치	임의 방향
팩 크기	1
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...7 bar
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...15 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	-25 °C...75 °C
주변 온도	-25 °C...70 °C
공칭 조임 토크	2.5 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 10 %
배출부 개수	4
공급 라인 개수	1
공압 연결부 1	암나사 G1/2
공압 연결부 2	암나사 G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	POM