

클램핑 카트리리지 KP-6-180

제품 번호: 178453

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
작동 방향이 포함된 클램핑 종류	양쪽 스프링의 힘으로 고정, 압축 공기를 통해 해제
디자인	틸팅 디스크
버전	싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	1 MPa 10 bar
해제 압력	0.3 MPa 3 bar
고정할 수 있는 동근 재료	6 mm
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
정역학적 유지력	180 N
제품 무게	15 g
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
스프링 소재	스프링강
하우징 소재	알루미늄 양극 처리
클램핑 조 소재	황동
피스톤 소재	POM