

# 클램핑 카트리리지 KP-20-1400

제품 번호: 178458

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                | 값                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 설치 위치             | 임의 방향                           |
| 작동 방향이 포함된 클램핑 종류 | 양쪽<br>스프링의 힘으로 고정, 압축 공기를 통해 해제 |
| 디자인               | 틸팅 디스크                          |
| 버전                | 싱글 엔드형 피스톤 로드                   |
| 작동 압력             | 1 MPa<br>10 bar                 |
| 해제 압력             | 0.3 MPa<br>3 bar                |
| 고정할 수 있는 둥근 재료    | 20 mm                           |
| 작동 매체             | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항  | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)           |
| 내식성 등급 CRC        | 2 - 보통의 부식 부하                   |
| LABS 적합성          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 주변 온도             | -10 °C...80 °C                  |
| 정역학적 유지력          | 1400 N                          |
| 제품 무게             | 170 g                           |
| 씰 소재              | NBR<br>TPE-U(PU)                |
| 스프링 소재            | 스프링강                            |
| 하우징 소재            | 알루미늄<br>양극 처리                   |
| 클램핑 조 소재          | 황동                              |
| 피스톤 소재            | POM                             |